



MARK 記号	REVISION 来 歴	DATE 年月日	SIGN 担当	APP. 承認

RECOMMENDED P. C. B LAYOUT
Tolerance: ±0.03 (S=10:1)

- NOTE
- SPEC: CPBD308B0102E
 - PACKAGE: CPBD308N0102E
 - COPLANARITY: 0.08MAX
 - GENERAL TOLERANCE: ±0.1

3	501CPB-072-ZZF	HOLD DOWN	Cu ALLOY t=0.08	AuPLATE	2	
2	415CPB-220-ZZF	CONTACT	Cu ALLOY t=0.06	AuPLATE	8	
1	101CPB-240-08F	HOUSING	LCP	BLACK	1	
ITEM 部番	PART NO. 番	NAME 名称	MATERIAL 材 質	FINISH 処 理	Q'TY 員数	NOTE 備 考
UNIT 単位	mm	SCALE 尺度	30:1		DESCRIPTION 名称 H=0.60 W=1.70 F-B CN	
APPROVED 承認	CHECKED 検 査	TRACED 写 入	DESIGNED 設 計	ISSUED 出 図		
No.6.9 T. Kato 19.11.6			Nov. 6 '19 Y. Ishida 19.11.6	463B DRAWING NO. 図 番		
CPBD308-0102E						

CONFIDENTIAL