



型號/Model	MT-7501	MT-7505	MT-7510
輸出光功率/Output power	1mW	5mW	10mW
輸出波長/Wave output	650nm		
光纖適配器/Fiber connector	ST,FC,SC萬能連接器/universal-connector		
使用溫度/Operating temp.	-10~+55℃		
儲存溫度/Store temp.	-10~+70℃		
電池類型/Battery style	LR6 (AA) 1.5V x 2		
全長/OAL	175mm		
重量/Weight	173g		
保修期/Warranty	1 Year		

按照圖示正確安裝電池，電池安裝錯誤可能導致設備不能正常工作，甚至損壞。開關向上撥動為常亮，向下撥動為閃爍。停留在中間關閉儀表。  
Please properly install the batteries. Switch in middle for power off, switch up for CW output, switch down for glint output .