



PowerSync®
包尔星克



超五类非屏蔽水晶头

- 铜合金三叉金片，传导性能好，高速稳定传输
- PC弹片，有韧性，耐插拔，耐弯折
- 环保PC材质，物理性能好，色泽靓丽通透耐用
- 适合单芯多芯可兼容8P8C,8P6C,8P4C
- 产品通过SGS权威机构测试
- 支持T568A/T568B端接线序
- 塑胶外壳采用聚碳酸酯，防火等可达UL94V-2
- 原产地:中国上海

型号	规格	适用线芯
APT520BD	20入/包	φ0.96~φ1.02
APT550BD	50入/包	φ0.96~φ1.02
APT500BD	100入/包	φ0.96~φ1.02