



**PowerSync®**  
包尔星克



## 10A单色抗摇摆两插电源延长线

- 抗摇摆外观设计，耐弯折
- 纯铜线芯，阻燃线材，耐高温
- 通过国家CCC认证
- 原产地:中国上海

型号	颜色	长度/m	线材规格	外被线径/mm
MPAD0005	黑	0.5	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD0010	黑	1	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD0015	黑	1.5	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD0020	黑	2	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD0030	黑	3	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD0050	黑	5	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD0100	黑	10	RVV 2C*1.5mm <sup>2</sup>	7.4(+0.2,-0)
MPAD0150	黑	15	RVV 2C*1.5mm <sup>2</sup>	7.4(+0.2,-0)
MPAD9005	白	0.5	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD9010	白	1	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD9015	白	1.5	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD9020	白	2	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD9030	白	3	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD9050	白	5	RVV 2C*1.0mm <sup>2</sup>	6.6(+0.2,-0)
MPAD9100	白	10	RVV 2C*1.5mm <sup>2</sup>	7.4(+0.2,-0)
MPAD9150	白	15	RVV 2C*1.5mm <sup>2</sup>	7.4(+0.2,-0)