



PowerSync®
包尔星克



可调式固定座理线夹

- 便于线材收纳，节省空间
- 背胶式装配简单、快速、牢固、开启容易，可多次重复使用
- 圆形孔径，牢牢卡住电线，不易松动
- 材质:尼龙
- 原产地:中国上海

型号	颜色	规格	底座尺寸	OD范围
ACLTGLOH0	黑色	10入/包	25*18.7mm	8-10mm
ACLTGLOI0	黑色	10入/包	32*19mm	9-13mm
ACLTGLOJ0	黑色	10入/包	36.6*18mm	12-15mm
ACLTGLOK0	黑色	10入/包	41.5*24.6mm	16-20mm
ACLTGLOL0	黑色	10入/包	41*21mm	19-25.5mm
ACLTGLOH9	白色	10入/包	25*18.7mm	8-10mm
ACLTGLOI9	白色	10入/包	32*19mm	9-13mm
ACLTGLOJ9	白色	10入/包	36.6*18mm	12-15mm
ACLTGLOK9	白色	10入/包	41.5*24.6mm	16-20mm
ACLTGLOL9	白色	10入/包	41*21mm	19-25.5mm