



注意事项:

一. 电气特性:

1. 工作电压AC 170V
2. 耐电压500V 50HZ RMS
3. 绝缘电阻:1000M OHM MIN
4. 绝缘阻抗:50 OHM
5. 驻波比:0-3GHZ 1.3:1 MAX

二. 工作温度:-55° C~+155° C



BOM明細表

零件序號	部件品名/規格	材料	外觀	零件料號	用量	版本
1	四角本體	黃銅	鍍金		1	
2	SMA母針	黃銅	鍍金		1	
3	绝缘体	鐵弗龍	白色		1	

版號 Rev.	日期 Date.	變更單號 ECN No.	變更者	Description. 內容

HJ-Tech 东莞市皇捷通讯科技有限公司 手机: 15015262131/13714786106				
Tolerance 未標注公差:  .X ±0.3 .XX ±0.2 .XXX ±0.1  未標注角度公差:±1°	C/U NO. 客戶編號	Part Name. 品名/規格	SMA母头母针 FPR PCB/SQ6.5*13.5	
	Material. 材質	C/U Part No. 客戶料號		
	Finish. 處理	Part No. 料號	HJ-SMA058	
	Scale. 比例	4:1	Draw. 繪圖	Check. 校對
REV. 版本/次	A/0	GYL		
Unite. 單位:	mm	17.10.18		