


D:21-10-20



物料表

连接器1: SMA-K-1.5
 内导体: 全铜镀金
 绝缘体: PTFE
 外部壳体: 全铜镀金

线材 RG316:
 内导体: 铜线镀银
 绝缘: PTFE

屏蔽网: 全铜镀银
 外层护套: FEP

连接器2: SMA-JC-1.5
 内导体: 全铜镀金
 绝缘体: PTFE
 外部导体: 全铜镀金


要求:

1. 线材无损伤、毛刺
2. 接头无豁口、毛边倒刺
3. 成品须100%全检OK
4. 采用环保制程, 成品符合ROHS要求
5. 标注@部分为重点管控尺寸
6. 接口旋接无异常

产品包装方式:

- 1, 成品完成后按照50PCS PE袋包装
- 2, 按照需求量, 装箱每箱装1K-2K

衰减 (典型值) Attenuation (Typical value) RG316线	
频率 (MHz) Fyfrequency	衰减 (>dB/m) Attenuation
100	0.262
400	0.531
1000	0.856
3000	1.532

GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED) $\leq 10 \pm 0.1$ $< 10 \sim \leq 20 \pm 0.2$ $< 20 \sim \leq 50 \pm 0.5$ Angle $\pm 3^\circ$	DWN	
	CHK	
	APVD	
 THIRD ANGLE	UNIT MM	REV A
	SIZE A4	SHEET 1 OF 1
	TITLE 转接线 PART NO SMA/K-SMA/J RG316-100MM DRAWING NO STA-0102-0100-0211	