



■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating:250V AC/DC
- Current rating: 3.0A, AC/DC
- Withstanding Voltage:1000VAC/minute
- Insulation resistance:1,000MΩ min
- Temperature range:-40°Cto+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ WAFER

- Part No:CS-1137-XX
- Poles:2-20
- Material:PA66-UL 94V-0, White
- Q' TY:1,000 pcs/Tape&reel

| POLE | PART NO | DIMENSION (mm) | | POLE | PART NO | DIMENSION (mm) | |
|------|------------|----------------|------|------|------------|----------------|------|
| | | A | B | | | A | B |
| 2 | CS-1137-02 | 2.5 | 6.6 | 11 | CS-1137-11 | 25.0 | 29.1 |
| 3 | CS-1137-03 | 5.0 | 9.1 | 12 | CS-1137-12 | 27.5 | 31.6 |
| 4 | CS-1137-04 | 7.5 | 11.6 | 13 | CS-1137-13 | 30.0 | 34.1 |
| 5 | CS-1137-05 | 10.0 | 14.1 | 14 | CS-1137-14 | 32.5 | 36.6 |
| 6 | CS-1137-06 | 12.5 | 16.6 | 15 | CS-1137-15 | 35.0 | 39.1 |
| 7 | CS-1137-07 | 15.0 | 19.1 | 16 | CS-1137-16 | 37.5 | 41.6 |
| 8 | CS-1137-08 | 17.5 | 21.6 | 17 | CS-1137-17 | 40.0 | 44.1 |
| 9 | CS-1137-09 | 20.0 | 24.1 | 18 | CS-1137-18 | 42.5 | 46.6 |
| 10 | CS-1137-10 | 22.5 | 26.6 | 19 | CS-1137-19 | 45.0 | 49.1 |
| | | | | 20 | CS-1137-20 | 47.5 | 51.6 |

ROHS2.0

本圖紙知識產權及版權由深圳市永丰盈电子有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------|------------|--------|-------|---|----|----|-----|--------------|------|
| 类别 | HOUSING | 品名/料号 | CS-1137-XX | X. | ±0.50 | 材料 | | 单位 | mm | SHEET 1 OF 1 | |
| 版本 | A/2 | 设计 | 李文畅 | X.X | ±0.40 | 颜色 | 本色 | 比例 | 1:1 | ⚠ | 修改内容 |
| 制定部门 | 工程部 | 绘制 | 李文畅 | X.XX | ±0.30 | 画法 | ⊕ | 数量 | | ① | |
| 工程图号 | CST-1137 | 审核 | 姚培柱 | X.XXX | ±0.20 | CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO.,LTD. | | | | ② | |
| 制定日期 | 2016/12/12 | 核准 | 李文畅 | X.XXXX | ±0.10 | | | | | ③ | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|