

品名： UT-P01 无源探头 25MHz

探头系数：（1:1/10:1）

带 宽： 25MHz

输入电阻： 1×:1MΩ ±2%， 10×:10MΩ ±2%

工作电压： 1×:300Vpp， 10×:600Vpp

应 用： UTD2025C、 UTD2025CL

数 量： 1PCS

