



CA45 型片式固体电解质钽电容器

型号规格 :CA45-B-10V-100 μ F-K		物料描述: 10V/100 μ F \pm 10%/B	
<p>产品应用: 滤波效果好、抗直流浪涌能力强, 可在工作频率较高和存在浪涌的低阻抗电路和脉冲充放电电路。</p>		<p style="text-align: center;">产品外形</p> <p style="text-align: center;">正极端视图 侧视图 负极端视图 底视图</p>	
外形尺寸			
尺寸代码	B		
长度 (L) mm	3.50 \pm 0.35		
宽度 (W) mm	2.80 \pm 0.25		
高度 (H) mm	1.90 \pm 0.25		
引线长度 (S) mm	0.80 \pm 0.30		
引线宽度 (W1) mm	2.20 \pm 0.10		
电气性能参数			
额定电压/类别电压	10V/7V		
电容量/精度	100 μ F \pm 10%		
损耗角正切(Tan δ)	\leq 10%		
电容量&损耗角正切测试条件	1.0Vrms@100Hz		
直流漏电流 (施加额定电压或类别电压 5min)	25 $^{\circ}$ C	\leq 10 μ A	
	85 $^{\circ}$ C	\leq 100 μ A	
	125 $^{\circ}$ C	\leq 125 μ A	
等效串联电阻 (1.0Vrms@100kHz)	\leq 1.4 Ω		
使用温度范围	-55 $^{\circ}$ C ~ +125 $^{\circ}$ C (> 85 $^{\circ}$ C时施加降额电压使用)		
电容量温度特性	-55 $^{\circ}$ C	\pm 10%	
	+85 $^{\circ}$ C	\pm 10%	
	+125 $^{\circ}$ C	\pm 12%	
福建火炬电子科技股份有限公司. 地址: 福建省泉州市高新技术产业园江南园区紫华路 4 号 电话: 4008-878799、0595-22485280 传真: 0595-22353675、0595-22353676 邮箱: ts@torch.cn 网址: http://www.torch.cn		本文所包含的产品数据自发布之日起生效, 其内容可能与最新发布的产品数据有所差异, 您可访问网址 http://www.torch.cn 查询最新的产品信息, 或者通过邮箱 ts@torch.cn 联系我们。	
		本文所包含的产品数据属于保密信息, 未经福建火炬电子科技股份有限公司同意, 不得擅自拷贝或以任何形式透露给第三方。	日期: 2018-09-21