



技术要求:

PCB LAYOUT

1. 额定电压和额定电流: 40V DC, 1.5A;
2. 绝缘电阻: 1000M Ω min (常态下);
3. 接触电阻: 30m Ω max (常态下);
4. 耐电压: 500V AC;
5. 适用温度范围: -25 $^{\circ}$ C 至 +85 $^{\circ}$ C.
6. 外观良好, 尺寸符合图面要求.
7. “ \bigcirc ”带字母为CTQ重点管控尺寸, 每次进料及生产时均需量测。

符号	管控	数量
(XX)	CTQ	8个

序号	零件料号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
5	—	胶芯	PBT UL94V-0	1	黑色	※
4	—	端子-2	H62Y t=0.25	2	Au/Sn	※
3	—	端子-1	H62Y t=0.25	2	Au/Sn	※
2	—	铁后盖	Q235 t=0.3	1	Ni	※
1	—	铜壳	H62Y t=0.3	1	Ni	※



深圳金佳润电子科技有限公司
Shenzhen JinjiaRun Electronics Technology Co., Ltd

外形图

变更单号	版本	日期	内容描述	变更	审核	批准	角度	±5°
BM2016122301	A1	2016.12.23	后盖增加折弯扣位, 防止退盖				>30°	±0.45
	A0						>10°~30°	±0.35
							~10°	±0.25

设计	日期	图纸	数量
审核 <td>日期 <td>USB B TYPE 90度 <td>1 OF 1</td> </td></td>	日期 <td>USB B TYPE 90度 <td>1 OF 1</td> </td>	USB B TYPE 90度 <td>1 OF 1</td>	1 OF 1
批准 <td>日期 <td>USB B TYPE 90度 <td>A4</td> </td></td>	日期 <td>USB B TYPE 90度 <td>A4</td> </td>	USB B TYPE 90度 <td>A4</td>	A4
比例 <td>单位 <td>产品料号 <td>页码 </td></td></td>	单位 <td>产品料号 <td>页码 </td></td>	产品料号 <td>页码 </td>	页码
	mm	USB-02-B-1	

