

COMMODITY PARAMETERS

—— 商品参数



DSP15D2
15V/2A

DSP15D3
15V/3A

DSP15D5
15V/5A

产品名称	智能数控电源
产品型号	DSP15D2/DSP15D3/DSP15D5

额定工作条件及外形尺寸	
电源电压	220V+ 10% 50HZ (110V需要订货)
工作条件(温度)	0-40°C
工作条件(相对湿度)	80%
储存条件(温度)	-10-70°C
储存条件(相对湿度)	35%~45%
产品尺寸	长225 X宽142 X高205毫米
包装尺寸	长295X宽200X高255毫米

稳压状态参数	
输出电压	从0到15V之间连续可调(分辨率0.1V)
电压输出精度	+0.1V
电压稳定度	<0.01 %+3MV
负载稳定度	<0.01 %+3MV
恢复时间	100US
纹波噪声电压	< 0.1% VRMS
温度系数	< 300PPM/C

恒流输出状态参数	
恒流值	0-2A/0-3A/0-5A
电流稳定度	<0.1 %+ 3MA
负载稳定度	<0.1%+3MA
纹波噪声电流	< 1% VRMS