



标记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修改
REVISE日期
DATE核准
APPROVE

PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
6	2.54	3.81	26	15.24	16.51	46	27.94	29.21
8	3.81	5.08	28	16.51	17.78	48	29.21	30.48
10	5.08	6.35	30	17.78	19.05	50	30.48	31.75
12	6.35	7.62	32	19.05	20.32	52	31.75	33.02
14	7.62	8.89	34	20.32	21.59	54	33.02	34.29
16	8.89	10.16	36	21.59	22.86	56	34.29	35.56
18	10.16	11.43	38	22.86	24.13	58	35.56	36.83
20	11.43	12.70	40	24.13	25.40	60	36.83	38.10
22	12.70	13.97	42	25.40	26.67			
24	13.97	15.24	44	26.67	27.94			



A-A SECTION

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.0 Amps

Withstanding Voltage: AC 500V

Insulation Resistance: 1000MΩ Min

Contact Resistance: 20mΩ Max



Operation Temperature: -40°C to +105°C

Insulator Material: Polyester

Contact Material: Brass

Standard: PA6T


Contact Plating: Gold Flash

Max. Processing Temp: 200°C for 30-60 seconds
(255°C for 5 seconds)RECOMMEND P.C.B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ±0.05 (TOP VIEW)

尺寸对列表

H	PC	PB	L
4.9	5.8	5.2	6.5

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA6T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	简牛	
			料号 PART NO	HC-JN127-4.9L-2x13PS-02A-Y	
一般公差 TOLERANCE		比例 SCALE	1:1		
X : ±0.30	X° : ±5°	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
X.X : ±0.25	X.X° : ±1°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
X.XX : ±0.20	X.XX° : ±0.5°	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

