






Operating temperature: -30°C to 80°C



Panel cut out (rear side)

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	备注
9	屏蔽	BE2	1	NI	
8	薄片	铝铜	1	NI	
7	披筒	不锈钢	1	NI	
6	左弹片	H62	1	NI	
5	右弹片	H62	1	NI	
4	排针	PHOSPHOR BRONZE	8	10 μ	
3	后盖	LCP	1	BLACK	
2	金属面板	锌合金	1	镍	
1	塑座	PA66	1	BLACK	

网络拓扑外形图

绘图:	邱爱特	日期:	2026.4.17
-----	-----	-----	-----------

审核:	张淑安	日期:	
核准:	张华生	日期:	

7	一般公差	品名:	RCH-KNZ-198带锁 90° 金属面板		
30~	±0.35	料号:	KNZ19890-800067510035 (WR50101)		
10~30	±0.50	型号:	RJ45		
~10	±0.15	图号:			
角度:	±2°	单位:mm	比例: 1:1	纸张:A4	
1 of 1		版本:			