




产品编号：[532614003](#)

Product Description：1.25mm Pitch,
PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-
Angle, Surface Mount, Gold (Au) Flash
Plating, Friction Lock, 3 Circuits,
Natural, Tape and Reel

系列号：53261

状态：Active

Product Category：PCB Headers and
Receptacles



文件和资源

图纸

[图纸 532614003_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[2D 图纸 DXF 532614003.dxf](#)

[2D 图纸 DXF PDF 532614003.pdf](#)

[3D模型 532614003_stp.zip](#)

规格

[应用规格 510210000-AS-000.pdf](#)

[包装规格 SPK-53261-002-001.pdf](#)

[产品规格 510210001-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS

- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	53261
说明	1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Gold (Au) Flash Plating, Friction Lock, 3 Circuits, Natural, Tape and Reel
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	PicoBlade Connector System
产品名称	PicoBlade
UPC	193264576371

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	125V

物理

断开	否
回路数（已载入）	3
电路数（最多）	3

颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
插配长度	3. 40mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Matte Tin
材料 - 树脂	Polyamide
净重	143. 360/mg
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
间距 - 插配接口	1. 25mm
最薄镀层 - 接合部位	Flash
最薄镀层 - 端接	Flash
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
PicoBlade Single Row Receptacle Housings	<u>51021</u>

