






Kinghelm®

版本	描述	变更编号	日期
A	首次发行	---	2024/08/27



Pin位分布 (前视图)				
	3Pin	4Pin	5Pin	8Pin
额定电压	250V	250V	60V	30V
额定电流	4A	4A	4A	2A
耐电压	2500V	2500V	1500V	800V
绝缘阻抗	≥100MΩ			
接触阻抗	≤5mΩ			



F	O型圈	氟胶	绿色	1PCS
E	Pin针	磷青铜	镀金	3~8PCS
D	O型圈	氟胶	黑色	1PCS
C	螺母	黄铜	镀镍	1PCS
B	外壳	黄铜	镀镍	1PCS
A	胶芯	PA66+GF	黑色	1PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		
单位 Unit	mm	比例 Scale	1:1	
图号 Drawing NO	料号 Part Number		KH-869MCS0619-XP	产品名称 Product name
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经许可, 不可复制、外传或它用		未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing
		零部件 Parts X. ±0.30 X.X ±0.20 X.XX ±0.10		审核 Check
		角度 angle ±3°		客户确认 Customer confirmation

深圳市金航标电子有限公司

SHENZHEN KINGHELM
ELECTRON CO.,LTD.

产品名称 M12 面板式母前锁
M16*1.5,焊杯外露

绘图
Draw drawing

审核
Check

客户确认
Customer confirmation