




产品编号：[2005020283](#)
Product Description：stAK50h Right-Angle Hybrid Header, 28 Circuits, Key 3, Gray, Tube
系列号：200502
状态：Active
Product Category：PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

[图纸 2005020283_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 2005020283_stp.zip](#)

规格

[产品规格 2005060001-PS-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	200502
说明	stAK50h Right-Angle Hybrid Header, 28 Circuits, Key 3, Gray, Tube
应用	Automotive, Power, Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	stAK50h Connection System
产品名称	stAK50h
UPC	889056679756

电气

每触点最大电流	12. 0A, 5. 0A
电压 - 最大	14V DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	28
电路数（最多）	28
颜色-树脂	灰色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	是
插接极性	是
锁定插接部位	是
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin

材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	SPS
净重	10.000/g
行数	5
方向	Right Angle
包装形式	Tube
PCB 定位器	是
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.00mm, 4.00mm
间距 - 终端界面	2.00mm, 4.00mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
有护墙的	是
可堆叠的	是
运行温度范围	-40° to +105° C LV-214, -40° to +85° C GMW3191 June2012
终端界面类型	Through Hole

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
stAK50h Hybrid Receptacle, 28 Circuits, Key 3, Light Gray, Bag	<u>1600140013</u>