




产品编号：[430610005](#)
Product Description：[3.96mm Pitch SPOX Housing, 5 Circuits, Natural](#)
系列号：[43061](#)
状态：[Active](#)
Product Category：[Connector Housings](#)



文件和资源

图纸
[图纸 430610005_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件
[3D模型 430610005_stp.zip](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	43061
说明	3.96mm Pitch SP0X Housing, 5 Circuits, Natural
应用	Power, Wire-to-Board
产品系列	SP0X Connector System
产品名称	SP0X
UPC	800753576391

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

物理

断开	否
电路详图	5
电路数（最多）	5
颜色-树脂	Natural
阻燃性	94V-0
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	无
锁定插接部位	是
材料 - 树脂	Polyester
净重	1.665/g
行数	1
包装形式	Bag
面板安装式	否
间距 - 插配接口	3.96mm
间距 - 终端界面	3.96mm

有极性的插配件	是
可堆叠的	否
运行温度范围	0° to +75° C

进程

无铅	不适用
----	-----

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	3.96mm Pitch KK or SPOX headers

可连接使用部件

描述	产品编号
SPOX Female Crimp Terminals	<u>5194</u>