






RoHS Compliant



主要技术特性要求:

1. 使用条件:
 环境温度: $-25\sim 70^{\circ}\text{C}$
 相对湿度: $95\%(40^{\circ}\text{C})$
2. 额定负荷: 2A 12V DC
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 耐压: 250V AC (50Hz) 1min
6. 插拔力: 5-35N
7. 寿命: 5000次



PCB板安装孔图

3	插 针	6	磷铜 Y=0.2mm	D. Cu/Sn			
2	包 圆	1	黄铜带H62 Y1=0.28mm	D. Cu/Sn			
1	基 座	1	PBT				
序号	名 称	数 量	材 料	处 理	单件	总计	备 注
					质	量	

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	MDC 微型端子 (圆孔)	
			料号(PART NO)	MLD-MDC-4-04	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X" ± 5" X.X" ± 2"	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号 (MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号 (DWG NO)		MLD-2509031032	核准(APPROVED)