




产品编号 : [2167000249](#)

**Product Description** : SlimStack Board-to-Board Receptacle, 0.35mm Pitch, ACB6+ Series, 0.60mm Mated Height, 1.90mm Mated Width, 24 Circuits

系列号 : 216700

状态 : Active

**Product Category** : Board-to-Board Connectors



---

## 文件和资源

### 图纸

[图纸 2167000249\\_sd.pdf](#)

### 3D 模型和设计文件

[3D模型 2167000249\\_stp.zip](#)

### 规格

[应用规格 2167000000-AS-000.pdf](#)

[包装规格 2167000000-SPK-000.pdf](#)

[产品规格 2167000000-PS-000.pdf](#)

---

## 产物环境合规

### 合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

### [多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

### [多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

## 产品详情

### 常规

状态	活动
类别	Board-to-Board Connectors
系列	216700
说明	SlimStack Board-to-Board Receptacle, 0.35mm Pitch, ACB6+ Series, 0.60mm Mated Height, 1.90mm Mated Width, 24 Circuits
产品系列	0.35, ACB6+
应用	Board-to-Board
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	SlimStack Board-to-Board/Board-to-FPC Connectors
产品名称	SlimStack
UPC	195842746862

### 电气

每触点最大电流	0.3A, 5.0A
电压 - 最大	60V AC (RMS)/DC

### 物理

回路数 (已载入)	24
电路数 (最多)	24
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否
插配长度	0.60mm
插配宽度	1.90mm
材料 - 金属	Copper Alloy

材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	Liquid Crystal Polymer
净重	11.897/mg
行数	2
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.35mm
间距 - 终端界面	0.35mm
最薄镀层 - 接合部位	0.100µm
最薄镀层 - 端接	0.050µm
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
运行温度范围	-40° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount

---

## 可配插/可连接使用的产品

### 可配插部件

描述	产品编号
SlimStack Board-to-Board Plug, 0.35mm Pitch, ACB6+ Series, 0.60mm Mated Height, 1.90mm Mated Width, 24 Circuits	<u>2167010249</u>