


1. FIGURE AND DIMENSIONS (图示及尺寸)



2. CIRCUIT DIAGRAM (接线图)

A端	线材	B端	备注
1	黑色	镀锡5mm	
2	黑色	镀锡5mm	
3	黑色	镀锡5mm	
4	黑色	镀锡5mm	
5	黑色	镀锡5mm	
6	黑色	镀锡5mm	
7	黑色	镀锡5mm	
8	黑色	镀锡5mm	
9	黑色	镀锡5mm	
10	黑色	镀锡5mm	
11	黑色	镀锡5mm	
12	黑色	镀锡5mm	

4. Final examination (成品检查)

- 1) 100%外形尺寸: 所有尺寸与图示一致。
- 2) 外观: a) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 外被表面无破损、划伤、脏污、变形等缺陷;
- 3) 结构: 线材和各插头五金以及各接触件应牢固无松动, 标志清晰, 正确无误;
- 4) 导通性能: 100%测试, DC00V, 绝缘 $\geq 20M\Omega$, 导通电阻 $< 1\Omega$, 无断路或触不良现象, 测试时应加摇摆测试。

5. MATERIAL (材料)

序列号	名称	规格	数量	备注
1	元器件Components	X2026H-2x06B-N0 (胶壳)	1PCS	
2	元器件Components	X2026T-PSN (端子)	12PCS	
3	线缆Cable	UL1007/22AWG. 黑色	12PCS	裁线长度: 300mm

					Item details		RVE.
							A0
					UNIT		
RVE.			DESCRIPTION		SCALE	Free	
DATE			DATE		PAGE	1 OF 1	
DESIGNED		DATE	DRAWING NO.				
CHECKED		DATE					
APPROVED		DATE	X2026T-2x06B-PSN-A22B12-L300-T5				