

SAKAP 6-10



通用订货数据

版本	端子用端板及隔板, 灰色, 高度: 41 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, PA 66/6
订货号	1129470000
类型	SAKAP 6-10
GTIN (EAN)	4032248970636
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	39.15 mm	深度 (英寸)	1.5413 inch
高度	41 mm	高度 (英寸)	1.6142 inch
宽度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
净重	2.6 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

材料参数

基础材料	PA 66/6	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	挡板及隔板	PE联接	无
----	-------	------	---

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		