

公差参数

Poles	Dim	Dim P	Dim L
2-6P		±0.10	±0.20
7-12P		±0.20	±0.30
13-18P		±0.25	±0.40
19-24P		±0.30	±0.50

材料及电镀

- ①. 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ②. 夹子: 磷青铜, 镀镍
- ③. 方盒: 黄铜, 镀镍
- ④. 塑件盖板: PA66, UL94V-0
- ⑤. 螺丝: M2.0, 钢, 镀锌, 一字槽


电气性能

额定电压: 300V  
 额定电流: 8A  
 接触电阻: 20mΩ (Max)  
 绝缘电阻: 500MΩ \DC500V  
 耐电压: AC1500V\1Min  
 使用线径: 28-16AWG 1.5mm<sup>2</sup>

机械性能

温度范围: -40℃ ~ +105℃  
 瞬时温度: +250℃ 5秒  
 扭力: 0.2Nm (1.77Lbin)  
 剥线长度: 6-7mm

Ordering Information



GENERAL TOLERANCE		制图	07		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
DIM TOL		审核			产品名称	3.81 单排 插拔式 接线端子 带螺丝 母座	版本	A
X.X ±0.30		批准			产品料号	HC15EDGKM-3.81-NP-X	REV.	
X.XX ±0.20		比例			PART NO.		UNIT	mm
X.XXX ±0.10		SCALE			MATERIAL		PAGE	1/1
1	初版发行	日期						
序号	变更内容	日期						
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE						