





编号	修改原因	制图	审核	核准



•材质&电镀  
 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍  
 焊脚: 黄铜, 镀锡  
 塑件: PA66, UL94V-0  
 •电气性能  
 参考标准 UL IEC  
 额定电压: 300V 750V  
 额定电流: 20A 32A  
 使用线径: 22-12AWG 4.0mm<sup>2</sup>  
 接触电阻: 20MΩ  
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
 耐电压: AC2000V/1min  
 •机械性能  
 温度范围: -40°C~+105°C  
 扭矩: 12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6Lbin



编码原则:



尺寸公差:		角度公差:	
.X	±0.1	X.	±2'
.XX	±0.05	.X	±1.5'
.XXX	±0.01	.XX	±1'
图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法	品名
第一角投影法	美日式接线端子
单位	间距10.0MM
纸张尺寸	A4
产品系列	WJ55C-B 系列

**宁波康奈克斯电气有限公司**  
NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD