



电路图

技术参数:

1. 做用温度:  $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$ ;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动作力:  $100\pm 50\text{g}$ ;
7. 使用寿命: 100000次;

5	嵌件	1	H62Y 黄铜 T=0.30	Ag	
4	底座	1	PPA	黑	
3	簧片	1	不锈钢		
2	盖板	1	冷轧钢带	Cu/Sn	
1	按钮	1	PPA	黑	
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备件

			GENERAL TOLERANCE		制图		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD		
			DIM	TOL	DRAWING				
			X.X	$\pm 0.30$	审核		产品名称		
			X.XX	$\pm 0.20$	CHECK		TITLE		
			X.XXX	$\pm 0.10$	批准		轻触开关 TACT SWITCH		
			Angle	$\pm 3.0^{\circ}$	APPROVAL		版本		
1			初版发行		比例		A		
序号			变更内容		SCALE		产品料号		
No.			MODIFY CONTENT		投影		PART NO.		
			日期		MATERIAL		TC-3601-5-100G		
			MODIFY DATE		UNIT		UNITS		
					SHEET		mm		
					1/1				