







Specifacatons:
1.Rated Voltage :125V AC/DC
2.Rated Current : 2A AC/DC
3.Withstand Voltage :200V AC/minute
4.Contact Resistance:50mΩ (MAX.)
5.Insulation Resistance:100mΩ (MIN.)
6.Storage Temperature Range:-40°C~+85°C;
7.Operation Temperature Range:-25°C~+70°C;

Rev No.	Description of Revision	Date	Name	Approved	ECN No.



PIN数	MID. A	MID. B	MID. C
2P	1.50	6.00	1.50
3P	3.00	7.50	3.00
4P	4.50	9.00	4.50
5P	6.00	10.50	6.00

③	圆针	黄铜H65	镀亮锡	5PCS
②	固定片	黄铜H65	镀亮锡	2PCS
①	塑胶主体	LCP	本色	1PCS
序号	配件名称	材质	电镀颜色	数量

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		深圳市韩下电子有限公司		
DECIMALS:		TITLE: HX-ZH1.5-5ALB		
ANGLES		PART NO: WF005-LT15002-02		
X.	±0.15	Drwn: 黄彬	SCALE: 1:8	UNIT: mm
X.X	±0.10	Checked: 张伟	SIZE: A4	PROJ: 100%
X.XX	±0.05	Approved: 罗小春	SHEET: 1 OF 1	REV: A
X.XXX	±0.03	CUSTOMER COPY		



深圳市韩下电子有限公司
Shenzhen Hanxia Electronic Co., Ltd
Tel: 0755-23086569

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产 品 编 码
Material code:

产品名称 Project:

针座

规格型号 Part No:

HX-ZH1.5-5ALB

贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	黄彬	
审核/Check	张伟	
批准/Approved	罗小春	