








ABIDE BY ROHS


P位	DIM A	DIM B	DIM C
4	3.00	5.05	11.10
5	4.00	6.05	12.10
6	5.00	7.05	13.10
7	6.00	8.05	14.10
8	7.00	9.05	15.10
9	8.00	10.05	16.10
10	9.00	11.05	17.10
11	10.00	12.05	18.10
12	11.00	13.05	19.10
13	12.00	14.05	20.10
14	13.00	15.05	21.10
15	14.00	16.05	22.10
16	15.00	17.05	23.10
17	16.00	18.05	24.10
18	17.00	19.05	25.10
19	18.00	20.05	26.10
20	19.00	21.05	27.10
21	20.00	22.05	28.10
22	21.00	23.05	29.10
23	22.00	24.05	30.10
24	23.00	25.05	31.10
25	24.00	26.05	32.10
26	25.00	27.05	33.10
27	26.00	28.05	34.10
28	27.00	29.05	35.10
29	28.00	30.05	36.10
30	29.00	31.05	37.10



适用线路板


技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: -25° C~85° C.
3. 额定电压: 50V, AC/DC(等效).
4. 接触电阻: ≤0.03Ω.
5. 绝缘电阻: ≥500MΩ
6. 产品料号:



适用扁平线

序号	品名	材质
①	1.0 C型胶芯 (H2.5)	LCP 白色
②	1.0 C型立式端子 (H5.5)	磷铜/表面镀锡
③	1.0 C型卧式后盖 (H2.5)	PPS 黑色
④	1.0 C型立式焊片 (H5.5)	磷铜/表面镀锡

单位 UNIT	mm	一般公差 TOLERANCE ARE		 浙江恩盛电子有限公司 Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.							
绘图 DRAWN		X. ±.50	.XX ±.10	产品名称 TITLE	FPC连接器						
设计 DESIGN		.X ±.20	.XXX ±.05								
		ANGLES	±1°								
审核 CHECKED		图号 DRAWING NO	——	产品型号 MODEL	1.0立式抽屉正脚						
校准化 STANDARD		重量 WT.		产品编码 PART NO	ESC01-10X-56-C-XX-L-Q-B						
批准 APPROVALS		产地 PRODUCTION		视角 PROJ		比例 SCALE	:	页码 SHEET	1 OF 1		

ES 浙江恩盛电子有限公司
Zhejiang Ensheng Electronics Co., Ltd.

ECN NO.	REV	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
---------	-----	-------	--------------	---------	--------	--------



比例
SCALE

:

页码
SHEET

1 OF 1