




产品编号：[5024430260](#)
Product Description：2.00mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Vertical, with Cover Tape, 2 Circuits
系列号：502443
状态：Active
Product Category：PCB Headers and Receptacles



文件和资源

图纸

[图纸 5024430260_sd.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 5024430260_stp.zip](#)

规格

[产品规格 5024431570-000.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D

- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	502443
说明	2.00mm Pitch CLIK-Mate Wire-to-Board PCB Receptacle, Single Row, Vertical, with Cover Tape, 2 Circuits
应用	Signal, Wire-to-Board
个评论	See Product Specification for maximum current rating by circuit size and wire AWG
元件类型	PCB Receptacle
产品系列	CLIK-Mate Wire-to-Board Connectors
产品名称	CLIK-Mate
UPC	191128132794

电气

每触点最大电流	3.0A
电压 - 最大	250V AC (RMS) /DC

物理

回路数（已载入）	2
电路数（最多）	2
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	是
插接极性	是
锁定插接部位	是

插配长度	10.90mm
材料 – 接合部位电镀	Tin
材料 – 终端电镀	Tin
净重	522.000/mg
行数	1
方向	垂直
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 – 插配接口	2.00mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
自动布局	Vacuum Pick-Up Tape
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
2.00mm Pitch CLIK-Mate Single Row Plug Housings	<u>502439</u>