


parameter table:

Num	Category	Describe
1	Max Current	Input25A / OutPUT:25/8
2	Cable gauge (AWG)	14-26 AWG
3	PCB Material	FR4
4	Rated voltage according to	UL:No
5	Rated current according to	UL:No
6	Box size w/label	L*W*Hmm /
7	Packing	
8		



制作	Hero. Xu	日期	2020. 08. 18	名称	电源分线端子台	型号	2in8out-A
审核				版本	Ver:1.0	客户编号	
核准				摄影角度	图纸比例	第 1 张 共 1 张	
未注线性公差GB1804-m级 (单位mm)				角度公差	±0.5°	中山市肯博电子科技有限公司 www.kingpow.cn	
尺寸	≤3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000
公差	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
							2.0