

1

2

3



4

5

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		
		线数 Poles	型号 Type	尺寸Size (mm)
				A B C (天)
		2	XHB2.5-2Y	2.5 7.3 5.1
		3	XHB2.5-3Y	5.0 9.8 5.1
		4	XHB2.5-4Y	7.5 12.3 5.1
		5	XHB2.5-5Y	10.0 14.8 7.6
		6	XHB2.5-6Y	12.5 17.3 10.1
		7	XHB2.5-7Y	15.0 19.8 12.6
		8	XHB2.5-8Y	17.5 22.3 15.1
		9	XHB2.5-9Y	20.0 24.8 17.6
		10	XHB2.5-10Y	22.5 27.3 20.1
		11	XHB2.5-11Y	25.0 29.8 22.6
		12	XHB2.5-12Y	27.5 32.3 25.1
		13	XHB2.5-13Y	30.0 34.8 27.6
		14	XHB2.5-14Y	32.5 37.3 30.1
		15	XHB2.5-15Y	35.0 39.8 32.6
		16	XHB2.5-16Y	37.5 42.3 35.1



线型：1007 22#



- 技术要求：**
1. 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
  2. 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
  3. 材料：塑料PA66
  4. 额电电流：1.5A AC, DC
  5. 额电电压：300V AC, DC
  6. 接触电阻： $\leq 20m\Omega$
  7. 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
  8. 应用线型：AWG #22 (1007)
  9. 温度范围： $-25^{\circ}C$  to  $+85^{\circ}C$

		页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM
		版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX XHB2.54-6P ST 200mm 22AWG	日期 (DATE)	2024.3.20	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬	
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟	
		核准 (APPROVED)	罗小春	

1

2

3

4

5