

PIN RECEPTACLES

FOR 0,56 - 0,86 DIAMETER PINS AND 0,64 SQUARE PINS


9808
9808-0-15-XX-16-XX-04-0
Press-fit in 1,70 mounting hole




9101
9101-0-15-XX-16-XX-10-0
Press-fit in 1,70 mounting hole




5650
5650-0-19-XX-16-XX-10-0
Press-fit in 1,70 mounting hole




8679
8679-0-15-XX-16-XX-10-0
Solder mount in 1,80 min. mounting hole




6021
6021-0-15-XX-16-XX-10-0
Solder mount in 1,57 min. mounting hole
Also available on 24mm wide carrier tape:
1,500 parts per 330mm reel
Order as: 6021-0-57-XX-16-XX-10-0




1873
1873-0-15-XX-16-XX-04-0
Press-fit in 1,68 mounting hole



8827
8827-0-15-XX-16-XX-04-0
Press-fit in 1,55 mounting hole



5070
5070-0-18-XX-16-XX-10-0
Press-fit in 1,55 mounting hole



SPECIFICATIONS:

Shell Material: Brass Alloy 360, 1/2 Hard

Contact Material: Beryllium Copper Alloy 172, HT

Dimensions: Millimeters

Tolerances On: Lengths: ± 0,13
Diameters: ± 0,051
Angles: ± 2 °

RoHS-2 2011/65/EU

ORDER CODE: XXXX - X - 1X - XX - 16 - XX - 10 - 0

BASIC PART #

SPECIFY SHELL FINISH:
- **01** 5,08µm TIN/LEAD OVER NICKEL
- **80** 5,08µm TIN OVER NICKEL (RoHS)
- **15** 0,25µm GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SPECIFY CONTACT FINISH:
- **01** 5,08µm TIN/LEAD OVER NICKEL
- **80** 5,08µm TIN OVER NICKEL (RoHS)
- **27** 0,76µm GOLD OVER NICKEL (RoHS)

SELECT CONTACT:
#16 CONTACT (DATA ON PAGE 256)
(For alternate contact choices, see group D on page 248)

Mill-Max Mfg. Corp. • 190 Pine Hollow Road, P.O. Box 300, Oyster Bay, NY 11771 • 516-922-6000 • Fax: 516-922-9253 • www.mill-max.com