









H	
1.5	1.6
1.7	2.0
2.5	3.0
3.5	4.0
4.5	5.0
5.5	



PCB. 焊接图



电 路 图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $250 \pm 50\text{gf}$
4. 行 程: $0.25 \pm 0.10\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles


材料:

本体: LCP (灰色)
按钮: 黄铜 (酸洗)
卡件: 磷铜 (镀银)
弹片: 不锈钢 (镀银)
盖板: 不锈钢
防水层: 聚酰亚胺



深圳市韩下电子
有限公司

第一视角



品名:

轻触开关

型号:

HX 5.2x5.2x1.7H

标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	比 例	1:1	一般公差	
设 计		黄彬		2021.08.25	单 位	mm	>0.5~2	± 0.10
审 核		张伟		2021.08.28	重 量		>2~5	± 0.25
批 准		罗小春		2021.08.30			>5~10	± 0.30
							角度	$\pm 0.5^\circ$