


ROHS Compliant

MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE








H	
4.3	4.5
5.0	5.5
6.0	6.5
7.0	7.5
8.0	8.5
9.0	9.5




电路图
CIRCUIT DIAGRAM









PCB.焊接图
PCB.WELDING DRAWING

序号	零件名称	材料规格	备注
1	按钮	PPA	耐温280℃(黑色)
2	盖板	PPA	耐温280℃(黑色)
3	簧片	不锈钢	覆银
4	基座	PPA	耐温280℃(黑色)
5	引脚、触点	黄铜	镀银
6	防水垫	硅胶	耐温280℃(黑色)

T S − 1 0 1 7 − A R L □ □ □ □ □ − □

弹片:
A:不锈钢
B:覆磷铜

定位柱:
R:无柱

安装方式:
W:贴片
L:插件
U:包脚
F:沉板

高度:
065:6.5H
070:7.0H
.....
115:11.5H
120:12.0H

力度:
16:160g
26:260g

按键颜色:
B:黑
R:红

主要技术规格:

1.额定值: 50mA DC12V
2.接触电阻: ≤50mΩ
3.操作力: 250±40gf
4.行 程: 0.25±0.1mm
5.绝缘电阻: ≥100MΩ
6.抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7.寿 命: 100,000 Cycles
8.防水等级: IP67
9.防银迁移: 60V, 85℃, 90%RH/60H

MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES		TITLE: TACT SWITCH	
DECIMALS: / ANGLES:		PAR	TS−1017−ARLXXX−B
>0.5~2:±0.10 / ±0.5°		DWN	
>2~5:±0.25		CHKD	
>5~10:±0.30		APVD	
CUSTOMER COPY		SCALE1:1 / UNIT:MM	
		SIZE:A4 / SHEET:1F1	REV:A