




产品编号 : [484050004](#)

Product Description : Universal Serial Bus (USB 3.0) I/O Receptacle, Right-Angle, Type A, High-Temperature Blue Nylon, Flash Gold (Au) 3μ' Minimum Plating, Height 3.91mm, Contact Height 1.45mm

系列号 : 48405

状态 : Active

Product Category : I/O Connectors



文件和资源

图纸

[图纸 484050004_sd.pdf](#)

[包装设计图 PK-48405-001-001.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 484050004_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-48405-001-001.pdf](#)

[产品规格 TS-48405-001-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	I/O Connectors
系列	48405
说明	Universal Serial Bus (USB 3.0) I/O Receptacle, Right-Angle, Type A, High-Temperature Blue Nylon, Flash Gold (Au) 3µ Minimum Plating, Height 3.91mm, Contact Height 1.45mm
应用	Wire-to-Board
元件类型	Receptacle
产品系列	USB Connectors: USB Type-A, USB Type-B, and USB Type-C Plugs and Receptacles
产品名称	USB
标准	USB 3.0
类型	A
UPC	887191519371

电气

每触点最大电流	1.8A
面板接地	是
电压 - 最大	30V AC/DC

物理

回路数 (已载入)	9
电路数 (最多)	9
颜色-树脂	蓝色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	5000

性别	女
插接极性	是
锁定插接部位	否
材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Nickel, Tin
材料 - 终端电镀	金牌
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
安装方式	Top-Mount
净重	2.420/g
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Tray
面板安装式	否
PC 焊脚长度	2.80mm
PCB 定位器	是
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	2.00mm, 2.50mm
间距 - 终端界面	2.00mm, 2.50mm
有极性的插配件	是
PCB 极性	是
端口	1
运行温度范围	-20° to +85° C
终端界面类型	Through Hole
防水/防尘	否

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
配插使用	USB 3.0 Type A Plug
