

H
G
F
E
D
C
B
A

REVISION RECORD				
REV	ECN.	DESCRIPTION	DRFT	DATE


- NOTE 1:
UL标准 (UL Standard)
1. 额定电压与电流: 300V/20A
Rated voltage/Rated current: 300V/20A
2. 功频耐压: AC1600V/Min
Withstanding Voltage: AC2000V/Min
3. 线径范围: 26~12AWG
Wire range: 26~12AWG
IEC标准 (IEC Standard)
1. 额定电压与电流: 450V/20A
Rated voltage/Rated current: 450V/20A
2. 线径范围: 2.5mm²
Wire range: 2.5mm²
- NOTE 2:
1. 间距(Pitch): 7.62mm
2. 使用温度范围: -40℃~+105℃
Operating temperature: -40℃~+105℃
3. 剥线长度: 6~7mm
Stripping length: 6~7mm
4. 符合RoSH环保要求
RoHS Compliance
5. 额定扭矩: 0.5N.m 4.43[Lb. in]
(Rated torque): 0.5N.m 4.43[Lb. in]
6. 未标注公差表
Unimensioned tolerances

间距公差 (mm) Pitch range in mm		其他尺寸公差 (mm) Nominal dimension range in mm						
≤6	6~10	10~24	≤30	30~60	60~100	100~150	>150	0.1/10 /
±0.15	±0.20	±0.30	±0.20	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1*

订购方式 (HOW TO ORDER)
MX129V - 7.62 - □□P - □ - □ - □□□□

型号 Series NO.	间距 Pitch	极数 Poles	客户型号 Customer Request
------------------	-------------	-------------	--------------------------

颜色 (Color)
1. 单间距 Single Pitch
2. 双间距 Double Pitch
1. 灰色 (Gray) 2. 蓝色 (Blue)
3. 黑色 (Black) 4. 绿色 (Green)
5. 橙色 (Orange) 6. 红色 (Red)
7. 黄色 (Yellow) 8. 白色 (White)
9. 透明 (Transparent)



4	(Cage)方盒	(Copper alloy) 铜合金	(Ni plated)镀镍	PART NO.:	 安徽亿思特电子科技有限公司 ANHUI EAST ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.			
3	(Contact)触点	(Copper alloy) 铜合金	(Sn plated)镀锡	APPD:				
2	(Screw)螺丝 M3	(Steel) 钢	(Ni plated)镀镍	CHKD:				
1	(Housing)塑件	PA66	UL94V-0	DRFT:				
ITEM	NAME OF PART	MATERIAL	NOTES	THIRD ANGLE PROJECTION	型号	MX129V-7.62-XXP-1X-XXAH		
					系列	MX129V-7.62	页码	1/1
					图号	MX129762001	比例	1:1