









| 序号 | 品名                    | 材质             | MAPX | MODIFICATION | DATE | DRAW | APPROVE |
|----|-----------------------|----------------|------|--------------|------|------|---------|
| 1  | 0.5 Pitch 立式胶芯(H=5.2) | LCP UL94V-0 本色 |      |              |      |      |         |
| 2  | 0.5 Pitch 立式后盖(H=5.2) | LCP UL94V-0 黑色 |      |              |      |      |         |
| 3  | 0.5 Pitch 立式端子(H=5.2) | 铜合金/表面镀金       |      |              |      |      |         |
| 4  | 0.5 Pitch 立式焊片(H=5.2) | 铜合金/表面镀锡       |      |              |      |      |         |



## 技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC(=等效)。
4. 接触电阻: 50mΩ。
5. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
6. 耐压: 150V AC/Minute



适用扁平线(Applicable Flat Cable)

| P/N                   | PIN   | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FPC-0.5FSZ-5PLBR-H52  | 5     | 6.70  | 2.00  | 4.00  | 4.45  |
| FPC-0.5FSZ-6PLBR-H52  | 6     | 7.20  | 2.50  | 4.50  | 4.95  |
| FPC-0.5FSZ-7PLBR-H52  | 7     | 7.70  | 3.00  | 5.00  | 5.45  |
| FPC-0.5FSZ-8PLBR-H52  | 8     | 8.20  | 3.50  | 5.50  | 5.95  |
| FPC-0.5FSZ-9PLBR-H52  | 9     | 8.70  | 4.00  | 6.00  | 6.45  |
| FPC-0.5FSZ-10PLBR-H52 | 10    | 9.20  | 4.50  | 6.50  | 6.95  |
| FPC-0.5FSZ-11PLBR-H52 | 11    | 9.70  | 5.00  | 7.00  | 7.45  |
| FPC-0.5FSZ-12PLBR-H52 | 12    | 10.20 | 5.50  | 7.50  | 7.95  |
| FPC-0.5FSZ-13PLBR-H52 | 13    | 10.70 | 6.00  | 8.00  | 8.45  |
| FPC-0.5FSZ-14PLBR-H52 | 14    | 11.20 | 6.50  | 8.50  | 8.95  |
| FPC-0.5FSZ-15PLBR-H52 | 15    | 11.70 | 7.00  | 9.00  | 9.45  |
| FPC-0.5FSZ-16PLBR-H52 | 16    | 12.20 | 7.50  | 9.50  | 9.95  |
| .....                 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| FPC-0.5FSZ-66PLBR-H52 | 66    | 37.20 | 32.50 | 34.50 | 34.95 |
| FPC-0.5FSZ-67PLBR-H52 | 67    | 37.70 | 33.00 | 35.00 | 35.45 |
| FPC-0.5FSZ-68PLBR-H52 | 68    | 38.20 | 33.50 | 35.50 | 35.95 |
| FPC-0.5FSZ-69PLBR-H52 | 69    | 38.70 | 34.00 | 36.00 | 36.45 |
| FPC-0.5FSZ-70PLBR-H52 | 70    | 39.20 | 34.50 | 36.50 | 36.95 |

| MANUFACTURE DWG                       |         |  东莞市讯普电子科技有限公司<br>DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd |                      |
|---------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES |         |                                                      |                      |
| DECIMALS:                             | ANGLES: | TITLE:<br>0.5 Pitch 立式带扣正脚(H=5.2)                                                                                                         |                      |
| X.:±0.50                              | ±1°     | PAR                                                                                                                                       | FPC-0.5FSZ-NPLBR-H52 |
| .X:±0.20                              |         | DWN                                                                                                                                       | Lucas                |
| .XX:±0.10                             |         | CHKD                                                                                                                                      | Ethan                |
| .XXX:±0.05                            |         | APVD                                                                                                                                      | Jacob                |
| CUSTOMER COPY                         |         | SCALE 1:1                                                                                                                                 | UNIT:MM              |
|                                       |         | SIZE:A4                                                                                                                                   | SHEET:1F1            |
|                                       |         |                                                                                                                                           | REV:A                |