



标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

Pin	DIM A	DIM B
2	1.25	4.28
3	2.50	5.50
4	3.75	6.75
5	5.00	8.00
6	6.25	9.25
7	7.50	10.50
8	8.75	11.75
9	10.00	13.00
10	11.25	14.25
11	12.50	15.50
12	13.75	16.75
13	15.00	18.00
14	16.25	19.25
15	17.50	20.50
16	19.00	21.75









技术要求：

线　　数：2~16
适用线规：AWG32#~28#
适用基板厚度：0.8mm
温度范围：-25℃~85℃
额定电压：125V AC/DC
额定电流：1A
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥100MΩ
耐　　压：500V AC/minute

序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注
1	外壳	PA66	本色	

深圳市虹成电子有限公司	品 名 TITLE	外壳	
	料 号 PART NO	HC-JK-1.25-9Y	
GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	比 列 SCALE	1:1	
X.X ±0.35　X°. ±3.00° X.XX ±0.25　X.X° ±2.00° X.XXX ±0.15　X.XX° ±1.00°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW AhYe
	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED 夏操云
	版 本 REV	A	批 准 APPROVE 赵亮亮