


http://hcdz2017.com/

| 标 记 MARK | ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION | 修 改 REVISE | 日 期 DATE | 核 准 APPROVE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| Pin | DIM A | DIM B |
|---|---|---|
| 2 | 4.40 | 1.25 |
| 3 | 5.65 | 2.50 |
| 4 | 6.90 | 3.75 |
| 5 | 8.15 | 5.00 |
| 6 | 9.40 | 6.25 |
| 7 | 10.65 | 7.50 |
| 8 | 11.90 | 8.75 |
| 9 | 13.15 | 10.00 |
| 10 | 14.40 | 11.25 |
| 11 | 15.65 | 12.50 |
| 12 | 16.90 | 13.75 |
| 13 | 18.15 | 15.00 |
| 14 | 19.40 | 16.25 |
| 15 | 20.65 | 17.50 |
| 16 | 21.90 | 18.75 |








技术要求：

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm
温度范围：−25℃~85℃
额定电压：125V AC/DC
额定电流：1A
接触电阻：≤0.02Ω
绝缘电阻：≥100MΩ
耐　　压：500V AC/minute




| 序 号 | 品 名 | 材 质 | 电镀/颜色 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 插针 | 铜 | 镀锡 | |
| 1 | 基座 | PA6T | 米色 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深圳市虹成电子有限公司 | 品 名 TITLE | 针座 | |
| | 料 号 PART NO | HCZZ0566-12 | |
| GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED) | 比 列 SCALE | 1:1 | |
| X.X ±0.35 X°. ±3.00° | 单 位 UNIT | MM | 制 图 DRAW AhYe |
| X.XX ±0.25 X.X° ±2.00° | 张 数 PART NO | 1 OF 1 | 审 核 CHECKED 夏操云 |
| X.XXX ±0.15 X.XX° ±1.00° | 版 本 REV | A | 批 准 APPROVE 赵亮亮 |

http://hcdz2017.com/