WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE





Technical requirements	
Characteristic impedance	50Ω
Frequency range	0-3GHZ
Contact resistance	
Inner conductor	≤3mΩ
Outer conductor	≤2mΩ
Insulated resistance	>5000MΩ
Salt spray time	48H
Separation force	>0.28N
Appearance: no shift point burr scratch surface bright, no dirt, no deformation, etc	









PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)



序号	名称	数量	材料	备注
1	半螺铜座	1	黄铜	镀金
2	平头母针	1	黄铜	镀金
3	绝缘体	1	PTFE	

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				
.X±0.35	X.°± 5°	APR. Alex	TITLE: 正脚一半螺帽孔-H13.5-P	
.XX±0.25	.X°± 1	CHK. Jack	DWG NO. XY-SMA-KE-Z001	
.XXX±0.15	.XX°±	DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 / SCALE 1:1	SHEET 1/1 / REV. A

F-RD-18A