



D	H	
3.4	4.3	
	4.5	
3.3	5.0	
	5.5	
	6.0	
	6.5	
3.2	7.0	
	7.5	
3.1	8.0	
	8.5	
	9.0	
	9.5	
3.0	10.0	
	10.5	
	11.0	
	11.5	
	12.0	
	12.5	
	13.0	
	13.5	
	14.0	
	14.5	
	15.0	











技术参数

1. 额定电流:50mA 12V DC
2. 接触电阻:100毫欧
3. 行　　程:0.3±0.1mm
4. 绝缘电阻:100兆欧
5. 耐电压:250v 50Hz 1Min


按力	160±30gf	260±50gf
寿命	10万次	10万次



电器原理图



P C B 参考图



序号	名称	材　料	数量	备　注
G	带圈盖子	PPA 黑	1	清洗
F	按钮	PPA 黑	1	清洗
E	橡胶垫	橡胶	1	
D	防尘膜	聚酰亚胺	1	
C	簧片	不锈钢镀银	1	
B	基座	PPA 黑	1	清洗
A	卡件	黄铜0.3	1	镀银

標記	處數	更改文件號	簽字	日期

第一视角

一般公差	
＞0.5-2	±0.1
＞2-5	±0.2
＞5以上	±0.3
角度	±1°

设计/Designed	审核/Checked	批准/Approved
ANDY	吴东升	MICHLE

比例	1:1
单位	mm
规格型号/Part No	6*6防水贴片防胶
物料号/Part No	JME-6x6x7.0FSFJTP9.0J260g-SMT

东莞市文章济美电子有限公司