



逻辑关系图

parameter table:

项目	参数	备注
板载额定电流	0.75A	
端子接线规格	铜、间距为5.0mm双层端子，接线规格16-24 AWG	
Screw Terminal Size	采用一字螺丝刀，刀口不能大于2.5mm宽	
D-SUB材质	铜镀金+环保覆料	
PCB材质	FR4	
Voltage	100V maximum between any two sinals	
temperature	-10°C to 70°C	
Ambient Humidity	10% to 90% RH, NON-CONDENSING	

制作	Hero. Xu	日期	2020.09.03	名称	端子台	型号	DB44-M7
审核						版本	Ver:1.0
核准							
				投影角度	图幅比例	第 1 张 共 1 张	
未注线性公差GB1804-m(单位:mm)				角度公差	±0.5°	中山市肯博电子科技有限公司	
尺寸公差	≤3	3-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000
	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2
							2.0
						www.kingpow.cn	