



说明:

1. 特性:

- 额定电压 : 500V AC MIN
- 大针额定电流 : 10A, 20A, 30A, 40A
- 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
- 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
- 耐电压值 : 1000V AC RMS for 1Minute
- 温度范围 : -55°C~+105°C
- 盐雾时间 : 48H

2. 材料:

- 胶芯 : PBT, rated UL94V-0
- 接触点: 铜合金, 镀金1u"-30u"
- 铁壳 : SPCC, 前壳镀镍后壳镀锡

| 额定电流 | ∅A | ∅B | 适用线径 |
|------|--------|--------|----------|
| 10A | ∅ 2.60 | ∅ 1.80 | 14~16AWG |
| 20A | ∅ 3.60 | ∅ 2.80 | 10~12AWG |
| 30A | ∅ 4.50 | ∅ 3.50 | 8~10AWG |
| 40A | ∅ 5.40 | ∅ 4.60 | 6~8AWG |

| TOLERANCE TABLE | |
|-----------------|-------|
| .0 | ±0.30 |
| .00 | ±0.20 |
| .000 | ±0.05 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|--|-----------------|-------|------|
| APPROVED: | DATE: | Ckmtw 深圳市灿科盟实业有限公司 CHANKLEMENT INDUSTRYCO., LTD | | | |
| CHECKED: | DATE: | TITLE: DW-2V2M 公头 焊线式 长针 全金 光孔 | | | |
| DRAWN: ZYJ | DATE: 2024-01-13 | PART. NO. | D-DW002VPM-A000 | | |
| | | UNIT | mm | SCALE | free |
| | | FILE NO. | Ckmtw-DW-00006 | REV. | A |