


REV. (版本号)	DESCRIPTION (变更说明)	DATE (日期)	APPD (核准)
A0		2009. 11. 11	LWL
A1	增加管控尺寸	2010. 12. 11	KNX
A2	增加正位/平行度/弹高尺寸管控	2018. 10. 30	Lee
A3	客户要求增加尺寸管控	2019. 03. 06	Lee



规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:





1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗: Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC AT Sea Level
5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

原材料:Raw material:

1. 塑胶: Plastic cement:
High Temperature Thermoplastics,
LCP Black
2. 端子: Contact: Copper Alloy C5191
3. 外壳: Shell: Copper Alloy C2680

电镀: Electroplate:

1. 端子: Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls
2. 外壳: Shell:
Nickel Plating






17D-1外壳

P.C.B LAYOUT



深圳市宇文发电子科技有限公司 Shen Zhen Yu Wen Fa Electronics Technology Co., Ltd TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683		页码 (SHEET)	1/1	单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A3	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	MINI USB 5P/F SMT B型 (沉板1.7mm)	日期 (DATE)	2010. 12. 09	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10 X° ±5° X.X° ±2°
料号 (PART NO)	PMBFB-R21A-038	设计 (DESIGN)	陈钦虎	
图号 (DWG NO)	P-MBF-056	审核 (CHECKED)		
		核准 (APPROVED)		

RoHS Compliant


REV.	ECN NO	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A/0				
A/1				




1 胶盘




2 1000pcs/盘



3 10盘/箱 (10 Kpcs)





4 每箱装10盘, 若尾数箱在空间处加装填充物.



6 依图示粘贴产品或ROHS标签.

外箱物料标签



5 外箱用透明胶纸带封“工”字型.



备注:

1. 胶盘规格: 380*24mm
2. 每盘装1.0K pcs;
3. 每箱装10盘 (10K pcs);
4. 外箱尺寸: 长*宽*高: 39*39*31cm;
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;
6. 依外箱图示位置粘贴好产品或ROHS标签.

图号 (DWG NO)		单位 (UNIT): MM	深圳宇文发电子科技有限公司 TEL: 0755-27711235 FAX: 0755-27712683	
日期 (DATE)	2012.06.25	比例 (SCALE) 1:1		
版次 (REV): A/0	页/次 (PAGE): 1/1		品名 (ITEM NO) MINI USB 5P F SMT B型 料号 (PART NO)	
设计 (DESIGN)	李丰桔	包装规范		
审核 (CHECKED)	吴华兴			
核准 (APPROVED)				