










PCB参考图

	A 公差±0.2	B 公差±0.15
1*2	4.5	2.0
1*3	6.5	4.0
1*4	8.5	6.0
1*5	10.5	8.0
1*6	12.5	10.0
1*7	14.5	12.0
1*8	16.5	14.0
1*9	18.5	16.0
1*10	20.5	18.0
1*11	22.5	20.0
1*12	24.5	22.0
1*13	26.5	24.0
1*14	28.5	26.0
1*15	30.5	28.0
1*16	32.5	30.0
1*17	34.5	32.0
1*18	36.5	34.0
1*19	38.5	36.0
1*20	40.5	38.0
1*21	42.5	40.0
1*22	44.5	42.0
1*23	46.5	44.0
1*24	48.5	46.0
1*25	50.5	48.0
1*26	52.5	50.0
1*27	54.5	52.0
1*28	56.5	54.0

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

材料:
塑胶 : PA6T
插针 : H62 镀金

技术要求
1:未注尺寸公差为±0.15mm
2:产品表面无毛刺,缩水等现象.

							视图							富港科技有限公司		
标记	处数		更改文件号		签字	日期	图样标记		重量	比例				排母		
设计	李攀进	日期	13.11.28	标准化		日期										
校对		日期		审定		日期										
工艺		日期												FG-PM2.0-1-NP-H6.35		
审核	王晓峰	日期	13.11.28				共 页		第 页							