

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 名 称 Customer: \_\_\_\_\_

贵司料号CUSTOMER P/N: \_\_\_\_\_

FPC排线0.5mm 24P 总长100mm 同向 金手指4mm 补强板8mm




敝司料号INTERIOR P/N: **BX-05A-24-100-4-8** \_\_\_\_\_

贵公司承认印 Approval signatures

| 料 号/Part No. | 签 章/Signatures |
|--------------|----------------|
|              |                |

Send us a copy of reference, thank you! 日期 Date:

|             |      |
|-------------|------|
| 拟制/Drawn    | MAX  |
| 审核/Check    | ELLA |
| 批准/Approved | WILL |



#### 注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

|       |                   |            |  |
|-------|-------------------|------------|--|
| 规格型号: | BX-05A-24-100-4-8 |            |  |
| 客户料号: |                   | 客户型号:      |  |
| 版本    | 变更内容              | 日期         |  |
| A/O   | 新制作               | 2025/06/11 |  |
|       |                   |            |  |
|       |                   |            |  |

**BXCONN®** 东莞市宝讯精密技术有限公司

|     |        |     |              |     |      |
|-----|--------|-----|--------------|-----|------|
| 名称: | FFC软排线 | 图号: | BX2026010325 | 绘图: | MAX  |
| 比例: | FIT    | 单位: | 毫米(mm)       | 审核: | ELLA |
| 视觉: |        | 页码: | 第一页(共1页)     | 核准: | WILL |

| 构造  |      |         |       |          |
|-----|------|---------|-------|----------|
| NO. | 项目   | 规格      |       | 备注       |
| 1   | 绝缘薄膜 | 印字20706 | 43um  | 60V 105C |
|     |      | 空白膜     | 43um  |          |
| 2   | 补强板  | 蓝色      | 225um | PET      |
| 3   | 导体镀锡 | 厚度      | 0.035 | ±0.005   |
|     |      | 宽度      | 0.3   | ±0.03    |
| 4   | 导体镀层 | 电镀      | 锡Sn   | ≥40u"    |
|     |      | 电镀      |       |          |

| 尺寸     |       |      |       |
|--------|-------|------|-------|
| 导体芯数量  | N     | 24   |       |
| 间距     | P     | 0.5  | ±0.05 |
| 总间距    | Pt    | 11.5 | ±0.08 |
| 总宽度    | W     | 12.5 | ±0.08 |
| 边缘宽度   | M     | 0.5  | ±0.08 |
| 总长度    | L     | 100  | ±1.5  |
| 插接厚度   | T1    | 0.3  | ±0.05 |
| 线身厚度   | T2    | 0.12 | ±0.03 |
| 线口倾斜度  | A     | —    | ≤0.3  |
| 冲孔倾斜度  | B     | —    | ≤0.5  |
| 线口裸铜长度 | S1/S2 | 4/4  | ±0.05 |
| 补强板长度  | B1/B2 | 8/8  | ±1.5  |

| 辅助清单 |    |    |    |
|------|----|----|----|
| NO.  | 项目 | 规格 | 数量 |
| 1    |    |    |    |
| 2    |    |    |    |
| 3    |    |    |    |

1.保质期: 镀金为12个月; 镀锡为6个月。

2.储存环境: 温度0℃~38℃; 湿度20%~70%RH。