



WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE










型号	CKT	A	B	C
XY-PHB2.0-4A61-G	2*2	2.00	6.00	3.20
XY-PHB2.0-6A61-G	2*3	4.00	8.00	3.20
XY-PHB2.0-8A61-G	2*4	6.00	10.00	3.00
XY-PHB2.0-10A61-G	2*5	8.00	12.00	5.00
XY-PHB2.0-12A61-G	2*6	10.00	14.00	7.00
XY-PHB2.0-14A61-G	2*7	12.00	16.00	9.00
XY-PHB2.0-16A61-G	2*8	14.00	18.00	11.00
XY-PHB2.0-18A61-G	2*9	16.00	20.00	13.00
XY-PHB2.0-20A61-G	2*10	18.00	22.00	15.00
XY-PHB2.0-22A61-G	2*11	20.00	24.00	17.00
XY-PHB2.0-24A61-G	2*12	22.00	26.00	19.00
XY-PHB2.0-26A61-G	2*13	24.00	28.00	21.00
XY-PHB2.0-28A61-G	2*14	26.00	3.00	23.00
XY-PHB2.0-30A61-G	2*15	28.00	32.00	25.00
XY-PHB2.0-32A61-G	2*16	30.00	34.00	27.00
XY-PHB2.0-36A61-G	2*18	34.00	38.00	31.00
XY-PHB2.0-40A61-G	2*20	38.00	42.00	35.00
XY-PHB2.0-44A61-G	2*22	42.00	46.00	39.00



适用线路板(PCB LAYOUT)

技术指标:

1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2.工作温度:-40°C~105°C.
3.适用线规:AWG#28~#22.
4.额定电压:250V DC/AC(rms).
5.额定电流:3.0A AC,DC.
6.接触电阻:≤20mΩ.
7.耐压值:800V AC/minute.
8.绝缘电阻:≥1000MΩ.

序号	名称	材质
1	2.0A型双排立式WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色
2	2.0A型双排卧式短端子	铜合金/表面镀锡
3	2.0A型双排卧式长端子	铜合金/表面镀锡

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X±0.3	X.°± 5°
.XX±0.25	.X°± 1°
.XXX±0.15	

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex	TITLE: 2.0 Pitch A型双排卧式WTB		
CHK. Jack	DWG NO. XXY-PHB2.0-NA61-G		
DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1 REV. A

F-RD-18A

XYECONN