








Specifications:
规格：
Voltage rating:100V AC/DC
额定电压：100V AC/DC
Current rating:1.5A AC/DC
额定电流：1.5A AC/DC
Withstanding voltage:500V AC/minute
耐受电压：500V AC/分钟
Temperature range:-40℃-+105℃
温度范围：-40℃-+105℃
Insulation resistance:≥500MΩ
绝缘电阻：≥500MΩ
Contact resistance:≤20mΩ
接触电阻：≤20mΩ


X1515 W R S- 2x04 - LP SW
① ② ③④ ⑤ ⑥ ⑦

1.Series No
2.Category:W-Wafer
3.Welding Board Angle:R-Stright 90°
4.Welding Way:S-SMT
5.Row No.Pin No:2xXX-2x04~2x14P
6.Material:LP-LCP 94V-0 (Natural)
7.Plating:SW- Matte Tin Plated









Recommended PCB Layout
Tolerance:±0.05

Poles	Dimensions(mm)			
	A	B	C	D
2x04	5.25	10.30	7.40	8.95
2x05	6.25	11.80	8.90	10.45
2x06	7.25	13.30	10.40	11.95
2x07	8.25	14.80	11.90	13.45
2x08	9.25	16.30	13.40	14.95
2x09	10.25	17.80	14.90	16.45
2x10	11.25	19.30	16.40	17.95
2x11	12.25	20.80	17.90	19.45
2x12	13.25	22.30	19.40	20.95
2x13	14.25	23.80	20.90	22.45
2x14	15.25	25.30	22.40	23.95

X1515WRS-2x04-LPSW	LCP	Phosphor Bronze	X1515H-A
PART N0	Material	Material(Pin)	Suitable XKB Housing

MARK	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED
ΔX				
ΔX				
ΔX				

REVISIONS

ANGLAR	±5°
L≤ 4	±0.2
4<L≤ 16	±0.3
16<L≤ 63	±0.4
L> 63	±0.5

UNSPECIFIED TOLERANCES

www.helloxkb.com www.helloxkb.cn www.xk-dg.cn

DSND		SCALE: N/A	MODEL TYPE: 1.5mm Crimp Style Connector
DWN		VIEW:	PART NO.: X1515WRS-2x04-LPSW
CHKD		UNIT: mm/in	DWG NO.: X-X1515WRS-2x04-LPSW
APPD		SIZE: A4	

XKB INDUSTRIAL PRECISION CO.,LIMITED

WEIGHT	SHEET	REVISION
	1/1	A0