


红
黑
黄
白
绿






线型：1007 24#

3 mm
剥皮镀锡

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

线数 Poles	型号 Type	尺寸Size (mm)		
		A	B	C (大)
2	XHB2.5-2Y	2.5	7.3	5.1
3	XHB2.5-3Y	5.0	9.8	5.1
4	XHB2.5-4Y	7.5	12.3	5.1
5	XHB2.5-5Y	10.0	14.8	7.6
6	XHB2.5-6Y	12.5	17.3	10.1
7	XHB2.5-7Y	15.0	19.8	12.6
8	XHB2.5-8Y	17.5	22.3	15.1
9	XHB2.5-9Y	20.0	24.8	17.6
10	XHB2.5-10Y	22.5	27.3	20.1
11	XHB2.5-11Y	25.0	29.8	22.6
12	XHB2.5-12Y	27.5	32.3	25.1
13	XHB2.5-13Y	30.0	34.8	27.6
14	XHB2.5-14Y	32.5	37.3	30.1
15	XHB2.5-15Y	35.0	39.8	32.6
16	XHB2.5-16Y	37.5	42.3	35.1



技术要求:

- 标识清晰可见，表面不得有划痕，裂纹，起泡，污损，毛刺等；
- 无明显影响使用功能和接触性能的缺陷
- 材料：塑料PA66
- 额定电流：1.0A AC,DC
- 额定电压：300V AC,DC
- 接触电阻：≤20mΩ
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 应用线型：AWG #24 (1007)
- 温度范围：-25℃ to +85℃

		页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT): MM
		版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
品名 (ITEM NO)	HX XHB2.54-5P DT 200mm 24AWG	日期 (DATE)	2024.3.20	 未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
料号 (PART NO)		设计 (DESIGN)	黄彬	
图号 (DWG NO)		审核 (CHECKED)	张伟	> XX ±3 > X ±1 0.X ±0.20 0.XX ±0.15
		核准 (APPROVED)	罗小春	