




产品编号：[548191572](#)

Product Description：Mini USB, B-
Receptacle, Right-Angle, Surface Mount
Solder Tails and Shell Tabs, with Cover
Tape, Lead-Free, LCP Housing

系列号：54819

状态：Active

Product Category：I/O Connectors



文件和资源

图纸

[图纸 548191572_sd.pdf](#)

[包装设计图 54819025-SPK-000.pdf](#)

3D 模型和设计文件

[3D模型 548191572_stp.zip](#)

规格

[产品规格 PS-54819-011-001.pdf](#)

[产品规格 PS-54819-012-001.pdf](#)

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Not Relevant
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

[多部分产品合规性声明](#)

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

[多部分行业合规性文件](#)

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	I/O Connectors
系列	54819
说明	Mini USB, B-Receptacle, Right-Angle, Surface Mount Solder Tails and Shell Tabs, with Cover Tape, Lead-Free, LCP Housing
应用	Wire-to-Board
元件类型	Receptacle
产品系列	USB Connectors: USB Type-A, USB Type-B, and USB Type-C Plugs and Receptacles
产品名称	USB
标准	USB 2.0
类型	Mini-B
UPC	822348178834

机构

UL	E29179
----	--------

电气

每触点最大电流	1.0A
屏蔽	是
电压 - 最大	30V

物理

回路数（已载入）	5
电路数（最多）	5
颜色-树脂	黑色

耐用性(插拔次数) - 最多次数	5000
阻燃性	94V-0
性别	女
锁定插接部位	是
材料 - 金属	High Performance Alloy (HPA)
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
安装方式	Top-Mount
净重	0.600/g
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
面板安装式	否
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	0.80mm
最薄镀层 - 接合部位	0.762μm
最薄镀层 - 端接	1.016μm
有极性的插配件	是
运行温度范围	-20° to +85° C
终端界面类型	Surface Mount
防水/防尘	否

进程

最长持续时间	3
无铅	REFLOW
最大周期	1
最高温度	250