产品编号 ： 190080063

Product Description ： Flag Krimptite Quick Disconnect, Female, for 10-12 (3.30 to 5.00mm²) Wire, Tab 6.35 x 0.81mm

系列号 ： 19008

状态 ： Active

Product Category ： Quick Disconnects

工程编号 ： C-1012



文件和资源

图纸

图纸　190080063_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　190080063_stp.zip

规格

产品规格　PS-19902-013-001.pdf

产品规格　PS-19902-005-001.pdf

产品规格　PS-19902-011-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Quick Disconnects
系列	19008
说明	Flag Krimptite Quick Disconnect, Female, for 10-12 (3.30 to 5.00mm²) Wire, Tab 6.35 x 0.81mm
产品系列	Standard Quick-Disconnect Terminals
产品名称	Krimptite
类型	Quick Disconnect
UPC	800755046786

电气

电压 - 最大	Per Wire Specification

物理

筒型	已关闭
性别	女
符合灼热丝规范	否
绝缘	否
绝缘	无
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin

净重	0.970/g
方向	标志
包装形式	Bag
有极性的插配件	否
调整片厚度	0.81mm
调整片宽	6.35mm
运行温度范围	Per Wire Specification
终端界面类型	Crimp or Compression
线径规格 (AWG)	10, 12

进程

无铅	不适用

施工工具

全局

描述	产品编号
Hand Crimp Tool Krimptite Quick Disconnects	0640031600
Air Powered Tool Head	0640071600
